




廃止品 - 参考資料

代替品: IG5772
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性		
電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
定格検出距離	[mm]	8
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M18 x 1
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～55
保護クラス		II
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	4.6
最小負荷電流	[mA]	4
漏れ電流	[mA]	0.8
出力開閉電流 (DC)	[mA]	400
応答周波数 (DC)	[Hz]	300
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス



高周波誘導式近接センサ

IGA2008-FRKG/V4A/US-100-IRF X

過負荷保護回路		有	
監視範囲			
定格検出距離	[mm]	8	
検出距離	[mm]	8 ± 10 %	
設定距離	[mm]	0～6.5	
精度 / 誤差			
修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3	
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	3～15	
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10～10	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～80	
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011		クラスB
機械的仕様			
外装		ねじ切り形	
取付け		埋込み不可	
外形寸法	[mm]	M18 x 1	
ねじ規格		M18 x 1	
材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), PC	
アクセサリ			
付属品		ロックナット: 2	
備考			
梱包数		1 個	

高周波誘導式近接センサ

IGA2008-FRKG/V4A/US-100-IRF X

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A

