




廃止品 - 参考資料



製品特性		
電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルクローズ
定格検出距離	[mm]	5
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M18 x 1
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
消費電流	[mA]	7, (24 V)
逆接続保護		—
出力		
電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルクローズ
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	1
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	200
短絡保護		—
過負荷保護回路		—
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	5
検出距離	[mm]	5 ± 10 %
設定距離	[mm]	0～4.05



高周波誘導式近接センサ

IGA3005LBNOG/BS-201-ANO

精度 / 誤差			
修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3	
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	3～15	
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10～10	
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	-25～80
保護構造			IP 67
機械的仕様			
外装			ねじ切り形
取付け			埋込み可
外形寸法		[mm]	M18 x 1
ねじ規格			M18 x 1
材質			真鍮 ニッケルメッキ, PBT
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ			
付属品			ロックナット: 2
備考			
梱包数			1 個
電気接続 - プラグ			
コネクタ式: 1 x M18, コーディング: A			



接続

