


IIS715



高周波誘導式近接センサ

IIB2022-BRKG/2M/PUR/UP



1 LED 黄色



製品特性		
電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルクローズ
定格検出距離	[mm]	22
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5 / L = 45
アプリケーション		
特長		耐摺動屈曲性, 長距離型
アプリケーション		産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30, (UL規格による”供給制限 電圧/電流”)
保護クラス		III
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルクローズ
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	5
最小負荷電流	[mA]	2
漏れ電流	[mA]	0.6
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	100
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	22
検出距離	[mm]	22 ± 10 %
設定距離	[mm]	0~17.82
長距離型		有



高周波誘導式近接センサ

IIB2022-BRKG/2M/PUR/UP

精度 / 誤差		
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3	
ヒステリシス [検出距離に対する%]	3～15	
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10～10	
使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]	-40～85	
保護構造	IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K	
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 55011	クラスB
振動耐性	EN 60068-2-6 Fc	20 (x 9.81 m/s²) (10...3000 Hz) / 50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分
衝撃耐性	EN 60068-2-27 Ea	100 (x 9.81 m/s²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z) 方向へ各3回の衝撃
連続衝撃耐性	EN 60068-2-27	40 (x 9.81 m/s²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃
温度急変試験	EN 60068-2-14 Na	TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50サイクル
塩水噴霧試験	EN 60068-2-52 Kb	厳しさレベル 5 (4試験サイクル)
MTTF [年]	899	
組込システム	有	
UL規格認証	Ta	-25～75 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	UL認証番号	A007
	ULファイルNo.	E174191
機械的仕様		
重量 [g]	141.7	
外装	ねじ切り形	
取付け	埋込み不可	
外形寸法 [mm]	M30 x 1.5 / L = 45	
ねじ規格	M30 x 1.5	
材質	真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング	
締付トルク [Nm]	取扱説明書参照	
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	曲げサイクル	> 5 Mio.
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	
	菊ワッシャー: 1, ステンレス	

IIS715



高周波誘導式近接センサ

IIB2022-BRKG/2M/PUR/UP

備考


梱包数

1 個

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, 2 x 0.34 mm²

接続



BK =

芯線色：
黒