




廃止品 - 参考資料



製品特性

出力機能	ノーマルオープン
定格検出距離 [mm]	35
外装	角形

アプリケーション

特長	長距離型, セーフコート
----	--------------

電氣的仕様

周波数 (AC)	[Hz]	47~63
使用電源電圧範囲	[V]	AC 20~140 / DC 10~140
保護クラス		I
逆接続保護		有

出力

出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	5.5
スイッチング出力時のAC電圧 降下(最大)	[V]	5.5
最小負荷電流	[mA]	5.5
漏れ電流	[mA]	1.7 (AC/DC 140 V)
出力開閉電流 (ピーク)	[mA]	2200, (20 ms / 0.5 Hz)
応答周波数 (AC)	[Hz]	25



高周波誘導式近接センサ

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

応答周波数 (DC)	[Hz]	100
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	35
設定距離	[mm]	0～28.3
長距離型		有
精度 / 誤差		
修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.8 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	3～15
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装		角形
取付け		埋込み不可
材質		外装: PPE, 検出面: PEI セーフコート, クランプ: 亜鉛ダイキャスト
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 赤
	動作	1 x LED, 緑
	短絡	1 x LED, 緑/赤 交互に点滅
備考		
備考		検出面は5方向に可能
梱包数		1 個



高周波誘導式近接センサ

IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA

電気接続・プラグ

コネクタ式: 1 x 7/8", コーディング: A

