


IM5094



高周波誘導式近接センサ
IMC4035-CPKG/QUICKON

廃止品 - 参考資料



製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		C接点
定格検出距離	[mm]	35
外装		角形
外形寸法	[mm]	40 x 40 x 83
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
消費電流	[mA]	20, (24 V)
保護クラス		II
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		C接点
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	100

IM5094



高周波誘導式近接センサ

IMC4035-CPKG/QUICKON

短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	35
検出距離	[mm]	35 ± 10 %
設定距離	[mm]	0～28.3
精度 / 誤差		
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3	
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1～15
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10～10
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装	角形	
取付け	埋込み不可	
外形寸法	[mm]	40 x 40 x 83
材質	外装: PBT, 検出面: PPE, クランプ: 亜鉛ダイキャスト	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
アクセサリ		
付属品	取付けブラケット: 1	
	六角レンチ: 1	
備考		
備考	検出面は5方向に可能	
梱包数	1 個	



電気接続

接続

