




廃止品 - 参考資料



- 1 固定用穴
2 ねじ切り形ブッシュ M3 深さ 5.8 mm



製品特性	
電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルクローズ
定格検出距離 [mm]	4
外装	角形
外形寸法 [mm]	40 x 12 x 26
電気的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~55
消費電流 [mA]	15, (24 V)
逆接続保護	—
出力	
電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルクローズ
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	1
出力開閉電流 (DC) [mA]	400
応答周波数 (DC) [Hz]	250
短絡保護	—
過負荷保護回路	—
監視範囲	
定格検出距離 [mm]	4
検出距離 [mm]	4 ± 10 %
設定距離 [mm]	0~3.25
精度 / 誤差	
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2



高周波誘導式近接センサ

IN-3004-APOG

ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1～15
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10～10

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 65

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

機械的仕様

外装		角形
取付け		埋込み不可
外形寸法	[mm]	40 x 12 x 26
材質		PBT

固定用穴

締付トルク	[Nm]	< 0.5
-------	------	-------

ねじ切り形ブッシュ

締付トルク	[Nm]	< 1.2, (被締結体に着座したとき、着座トルクに達したとき、スナッグトルク)
-------	------	--


備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続

ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.5 mm²

接続



芯線色：
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青