

IN5332




バルブアクチュエータ用高周波誘導式デュアルセンサ

IND3004DBPKG/20M

廃止品 - 参考資料

代替品: IN5225
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。




製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		2 x スwitching出力 (ノーマルオープン)
定格検出距離	[mm]	4
外装		角形
外形寸法	[mm]	40 x 26 x 26
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
消費電流	[mA]	15, (24 V)
保護クラス		II
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		2 x スwitching出力 (ノーマルオープン)
switching出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	1300
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	4
検出距離	[mm]	4 ± 10 %
設定距離	[mm]	0~3.25



バルブアクチュエータ用高周波誘導式デュアルセンサ

IND3004DBPKG/20M

精度 / 誤差		
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3	
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1～15
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10～10
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装		角形
取付け		埋込み不可
外形寸法	[mm]	40 x 26 x 26
材質		PBT, PC
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 20 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.34 mm ²		
接続		



芯線色:

BN = 茶

BU = 青

BK = 黒

WH = 白