




廃止品 - 参考資料



- 1 取付け穴 M4 強化
- 2 検出面





製品特性	
電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルクローズ
定格検出距離 [mm]	10
外装	角形
外形寸法 [mm]	26 x 26 x 42
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~55
保護クラス	II
逆接続保護	有
出力	
電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルクローズ
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2.8
最小負荷電流 [mA]	2
漏れ電流 [mA]	0.6
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	250
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス



高周波誘導式近接センサ

IOC2010-BRKG/0,15M/FRONT/POLAR

過負荷保護回路		有	
監視範囲			
定格検出距離	[mm]	10	
検出距離	[mm]	10 ± 10 %	
設定距離	[mm]	0～8.1	
精度 / 誤差			
修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2	
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1～15	
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10～10	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～80	
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	クラスB	
機械的仕様			
外装		角形	
取付け		埋込み可	
外形寸法	[mm]	26 x 26 x 42	
材質		PBT	
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態		1 x LED, 赤
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
ケーブル: 0.15 m, シリコン, 2 x 1 mm ²			
接続			



芯線色:
 BN = 茶
 BU = 青