




廃止品 - 参考資料

代替品: IS5071

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	3
外装		角形
外形寸法	[mm]	28 x 10 x 16

電気的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
消費電流	[mA]	15, (24 V)
逆接続保護		—

出力

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	1
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
応答周波数 (DC)	[Hz]	100
短絡保護		—
過負荷保護回路		—

監視範囲

定格検出距離	[mm]	3
検出距離	[mm]	3 ± 10 %


IS5042



高周波誘導式近接センサ

IS-3003-BPOG/6M

設定距離	[mm]	0～2.4
精度 / 誤差		
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	3～15
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10～20
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～50
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装		角形
取付け		埋込み不可
外形寸法	[mm]	28 x 10 x 16
材質		PBT
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
備考	cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。	
	フッシャー使用の際の最大締付トルク 0.5 Nm	
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 6 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.14 mm ²		
接続		



芯線色：
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青