

廃止品 - 参考資料



製品特性

電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
定格検出距離	[mm]	2
外装		角形
外形寸法	[mm]	28 x 10 x 16

電気的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 5~36
逆接続保護		—

出力

電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	4.6
最小負荷電流	[mA]	4
漏れ電流	[mA]	0.8
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
応答周波数 (DC)	[Hz]	1000
短絡保護		—
過負荷保護回路		—

監視範囲

定格検出距離	[mm]	2
検出距離	[mm]	2 ± 10 %
設定距離	[mm]	0~1.62



IS5074



高周波誘導式近接センサ

IS-2002-FROG/0,14M/PH

精度 / 誤差		
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.9 / 真鍮: 0.8 / アルミニウム: 0.6 / 銅: 0.5	
ヒステリシス [検出距離に対する%]	5	
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10～10	
使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]	-25～80	
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装	角形	
取付け	埋込み可	
外形寸法 [mm]	28 x 10 x 16	
材質	PBT	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
備考	cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。	
	ワッシャー使用の際の最大締付トルク 0.5 Nm	
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 0.14 m, PUR / PVC, 2 x 0.14 mm ²		
接続		



BK = 芯線色 : 黒
 WH = 白