

IT5011




高周波誘導式近接センサ

ITB3001-BPOG/ 6m

廃止品 - 参考資料

代替品: IT5035

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	1
外装		シリンダー
外形寸法	[mm]	Ø 6.5 / L = 35

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
消費電流	[mA]	10, (24 V)
逆接続保護		—

出力

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	1
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
応答周波数 (DC)	[Hz]	900
短絡保護		—
過負荷保護回路		—

監視範囲

定格検出距離	[mm]	1
検出距離	[mm]	1 ± 10 %
設定距離	[mm]	0~0.8

精度 / 誤差

修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2
ヒステリシス [検出距離に対する%]		1~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]		-10~10

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
保護構造		IP 67



高周波誘導式近接センサ

ITB3001-BPOG/ 6m

機械的仕様		
外装		シリンダー
取付け		埋込み可
外形寸法	[mm]	Ø 6.5 / L = 35
材質		真鍮 ニッケルメッキ, PBT

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色


アクセサリ	
付属品	固定用金具: 1

備考	
梱包数	1 個

電気接続	
------	--

ケーブル: 6 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.14 mm²

接続	
----	--



BN = 茶
BU = 青
BK = 黒