




廃止品 - 参考資料



製品特性	
電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルオープン
定格検出距離 [mm]	22
外装	ねじ切り形
外形寸法 [mm]	M30 x 1.5
アプリケーション	
特長	長距離型, 設定表示
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~36
保護クラス	II
逆接続保護	—
出力	
電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	5
最小負荷電流 [mA]	5
漏れ電流 [mA]	1
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	100
短絡保護	—
過負荷保護回路	—




高周波誘導式近接センサ

II5826-AROG/UP/2LED/2M/XS

監視範囲		
定格検出距離	[mm]	22
設定距離	[mm]	0～17.6
長距離型		有
精度 / 誤差		
修正係数	銅鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3	
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	3～15
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
取付け		埋込み可
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5
ねじ規格		M30 x 1.5
材質		真鍮 白銅コーティング, PC
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 赤
	設定アシスト	1 x LED, 緑
設定表示		有
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2
備考		
梱包数		1 個
電気接続		

ケーブル: 3 m, 塩化ビニール (PVC), ロボット及び可動装置 (ケーブルベア) に適応, 2 x 0.3 mm²

接続



BK = 芯線色 : 黒