




廃止品 - 参考資料



製品特性		
電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	12
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5
アプリケーション		
特長		長距離型, 設定表示
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
保護クラス		II
逆接続保護		—
出力		
電気仕様		PNP/NPN
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	5
最小負荷電流	[mA]	5
漏れ電流	[mA]	1
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	100
短絡保護		—



高周波誘導式近接センサ

IIB2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

過負荷保護回路		—	
監視範囲			
定格検出距離	[mm]	12	
設定距離	[mm]	0～9.7	
長距離型		有	
精度 / 誤差			
修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3	
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	3～15	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～70	
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	クラスB	
機械的仕様			
外装		ねじ切り形	
取付け		埋込み可	
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5	
ねじ規格		M30 x 1.5	
材質		真鍮, 検出面: PBT, エンドストッパー: PC, テフロンコーティング	
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態	1 x LED, 赤	
	設定アシスト	1 x LED, 緑	
設定表示		有	
アクセサリ			
付属品		ロックナット: 2	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続 - プラグ			
ケーブル: 0.3 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.5 mm ²			
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A			
			


II5844



高周波誘導式近接センサ

IIB2012BAROG/SC/2LED/0,3m/US

接続



BK = 芯線色：
黒