

IV5039




高周波誘導式近接センサ

IVE3015-BPKG/US-100-DPS

廃止品 - 参考資料

代替品: IV5025 または IV5047

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	15
外装		角形
外形寸法	[mm]	40 x 40 x 118

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~60
消費電流	[mA]	20, (24 V)
保護クラス		II
逆接続保護		有

出力

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン

IV5039



高周波誘導式近接センサ

IVE3015-BPKG/US-100-DPS

スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	3
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
応答周波数 (DC)	[Hz]	150
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲		
定格検出距離	[mm]	15
検出距離	[mm]	15 ± 10 %
設定距離	[mm]	0～12.1

精度 / 誤差		
修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1～15
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10～10

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 67

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB

機械的仕様		
外装		角形
取付け		埋込み可
外形寸法	[mm]	40 x 40 x 118
材質		PBT

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考		
備考		検出面は5方向に可能 ケーブルグラント (E11270)は別途ご注文ください。
梱包数		1 個

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



IV5039



高周波誘導式近接センサ

IVE3015-BPKG/US-100-DPS

接続

