


LI5133



ポイントレベル測定センサ

LI0481--K-00KQPKG/US



- 1 LED
- 2 高周波誘導式設定ボタン



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 2
工場出荷時設定	水溶性媒体
プローブ長 L [mm]	481

アプリケーション

特長	金メッキ接点
媒体	液体
媒体の誘電率	> 1.8
推奨媒体	水, 水溶性媒体, 油, 油性媒体
使用できない媒体	取扱説明書の「製品の用途」をご参照ください。
媒体温度 [°C]	-25~85
最大許容圧力 [MPa]	0.05

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 9.6~35, (IO-Link: DC 18~30)
消費電流 [mA]	< 15
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [s]	< 1
測定原理	静電容量式

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル出力: 2
-----------	-----------

出力

最大出力数	2
-------	---

LI5133



ポイントレベル測定センサ

LI0481--K-00KQPKG/US

出力信号	スイッチング信号, IO-Link
電気仕様	PNP/NPN
デジタル出力	2
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	2.5
出力開閉電流 (DC)	100
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

測定範囲 / 設定範囲	
工場出荷時設定	水溶性媒体
プローブ長 L	[mm] 481
検出範囲A	[mm] 28

温度測定	
測定範囲	[°C] -25~85

精度 / 誤差	
温度測定	
精度	[K] 1.5
分解能	[K] 0.1
ダイナミック応答特性T09	[s] 240

応答時間	
応答時間	[s] < 0.3

インターフェース	
通信インターフェース	IO-Link
Unterstützte Masterportklasse	A
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン	1.1
SDCI適合規格	IEC 61131-9
プロファイル	Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIOモード	有
プロセスデータ: アナログ	5
プロセスデータ: バイナリー	2
最小プロセスサイクル時間	[ms] 4.5
サポートされるDeviceID	動作モード default DeviceID 1053

使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~85
保存温度	[°C] -25~85
保護構造	IP 68, IP 69K, (水深3m(水圧30kPa)で7日間の水没耐性: IP 68)



ポイントレベル測定センサ

LI0481--K-00KQPKG/US

試験 / 認証		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	密閉型金属タンク
	DIN EN 61000-6-4	プラスチックタンクまたは密閉されていない金属製タンク
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	12 (x 9.81 m/s ²) (11 ms)
振動耐性	DIN EN 60068-2-6	5 (x 9.81 m/s ²) (10~2000 Hz)
MTTF	[年]	433
UL規格認証	UL認証番号	H013
	ULファイルNo.	E174191

機械的仕様		
重量	[g]	370.35
材質		PP (ポリプロピレン) 繊維強化
媒体接触部の材質		PP (ポリプロピレン)
プローブ径	[mm]	16


ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	LED, 緑
	スイッチング状態	LED, 黄色
操作エレメント	高周波誘導式設定ボタン	

備考		
梱包数		1 個

電気接続		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ		



接続



OUT1: スイッチング出力
 OUT2: スイッチング出力