

MK5014




プロファイルシリンダ用センサ

MKP3000-BPKG

廃止品 - 参考資料

代替品: MK5115 + E11801

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



1 検出面



製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
外形寸法 [mm]	41 x 30 x 27

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	< 10
逆接続保護	有
起動遅延時間 [ms]	2

出力

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2
出力開閉電流 (DC) [mA]	300
応答周波数 (DC) [Hz]	5000
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス


MK5014



プロファイルシリンダ用センサ

MKP3000-BPKG

過負荷保護回路		有
監視範囲		
磁気感度	[mT]	3
ターゲット移動速度	[m/s]	< 5
精度 / 誤差		
ヒステリシス	[mm]	1
繰返し精度	[mm]	0.1
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～75
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
衝撃耐性 / 振動耐性	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
機械的仕様		
検出面	前面、正面、前部、フロント	
円筒形	プロファイルシリンダ	
外形寸法	[mm]	41 x 30 x 27
材質	アルミニウム, 樹脂外装	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 3 x 0.25 mm ²		
接続		



BN = 茶
BU = 青
BK = 黒

芯線色: