


IM002A

高周波誘導式近接センサ

IME2040-FBOA/3D



製品特性

出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)	
定格検出距離	[mm]	40
外装	角形	
外形寸法	[mm]	40 x 40 x 105

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC 20~250
保護クラス	II	
逆接続保護	-	

出力

出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)	
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	6
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大)	[V]	6.5
最小負荷電流	[mA]	5
漏れ電流	[mA]	2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 130 V) / 0.8 (DC 24 V)
出力開閉電流 (AC)	[mA]	150

IM002A



高周波誘導式近接センサ

IME2040-FBOA/3D

出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
出力開閉電流 (ピーク)	[mA]	2200, (20 ms / 0.5 Hz)
応答周波数 (AC)	[Hz]	10
応答周波数 (DC)	[Hz]	10
応答周波数	[Hz]	抵抗負荷の場合のみ適用。使用(用途)カテゴリ AC-140 の場合 2 Hz。
短絡保護		—
過負荷保護回路		—

監視範囲		
定格検出距離	[mm]	40
検出距離	[mm]	40 ± 10 %
設定距離	[mm]	0 ~ 32.4

精度 / 誤差		
修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1 ~ 20
スイッチポイントドリフト	[検出距離に対する%]	-10 ~ 10

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20 ~ 60
保護構造		IP 65, IP 67

試験 / 認証		
IECEX / ATEX 指令防爆マーキング		Ex II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	554

機械的仕様		
重量	[g]	253
外装		角形
取付け		埋込み不可
外形寸法	[mm]	40 x 40 x 105
材質		PC, PA, ステンレス

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色

電気接続		
保護装置の要求事項		IEC60127-2, Sheet 1 に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型, ヒューズは防爆エリア外に設置してください。

備考		
備考		センサ回路を保護するために短絡 (無負荷) 接続がないことを確認してください。 検出面は 5 方向に可能
梱包数		1 個
認証		日本での防爆認定は未取得です。

電気接続

端子: 0.34~2.5 mm², ケーブル外被: Ø 5~9 mm

接続

