

MK5046




Tスロットシリンダセンサ

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

廃止品 - 参考資料

代替品: MK5101

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
外形寸法 [mm]	6.2 x 32 x 4.6

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	< 10
逆接続保護	有
起動遅延時間 [ms]	2

出力

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	5000
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

監視範囲

磁気感度 [mT]	3
ターゲット移動速度 [m/s]	< 5

精度 / 誤差

ヒステリシス [mm]	1.5
繰返し精度 [mm]	0.2

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25~75
-------------	--------

MK5046



Tスロットシリンダセンサ

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

保護構造	IP 67
------	-------

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
衝撃耐性 / 振動耐性	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

機械的仕様

検出面	前面、正面、前部、フロント	
円筒形	Tスロットシリンダー	
外形寸法 [mm]	6.2 x 32 x 4.6	
材質	PA 12-GF30	

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
----	----------	-------------

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - プラグ

ケーブル: 0.3 m, PUR

コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A



接続

