



ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。取扱説明書等も併せて



高周波誘導式近接センサ

IMC2035-ABOA/SL/LS-100FK


出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
出力開閉電流 (ピーク)	[mA]	2200, (20 ms / 0.5 Hz)
応答周波数 (AC)	[Hz]	20
応答周波数 (DC)	[Hz]	50
短絡保護		—
過負荷保護回路		—
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	35
設定距離	[mm]	0~28.3
長距離型		有
精度 / 誤差		
修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.8 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%]		3~15
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2 EN 55011	クラスB
MTTF	[年]	600
機械的仕様		
重量	[g]	160.5
外装		角形
取付け		埋込み不可
外形寸法	[mm]	40 x 40 x 66
材質		外装: PPE, 検出面: PPE オレンジ色, エンドストップ パー: PPS, クランプ: PPS 黒, ねじ: 鋼鉄 亜鉛メッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
電気接続		
保護装置の要求事項		IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型
備考		
備考		センサ回路を保護するために短絡 (無負荷) 接続がないことを確認してください。 検出面は5方向に可能
梱包数		1 個

高周波誘導式近接センサ

IMC2035-ABOA/SL/LS-100FK

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: C, 締結部: 真鍮, 白銅コーティング, コンタクト: 金メッキ



備考 IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ ≤ 2 A 速断型