

MK5047




Tスロットシリンダセンサ

MKN3000-BPKG

廃止品 - 参考資料

代替品: MK5100

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
外形寸法	[mm]	6.2 x 32 x 4.6

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
消費電流	[mA]	< 10
逆接続保護		有
起動遅延時間	[ms]	2

出力

電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	5000
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

磁気感度	[mT]	3
ターゲット移動速度	[m/s]	< 5

精度 / 誤差

ヒステリシス	[mm]	1.5
繰返し精度	[mm]	0.2

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～75
--------	------	--------


MK5047



Tスロットシリンダセンサ

MKN3000-BPKG

保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
衝撃耐性 / 振動耐性		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
機械的仕様			
検出面		前面、正面、前部、フロント	
円筒形		Tスロットシリンダー	
外形寸法 [mm]		6.2 x 32 x 4.6	
材質		PA 12-GF30	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.25 mm ²			
接続			



BN =	芯線色 : 茶
BU =	青
BK =	黒