



電気仕様	PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
通信インターフェース	IO-Link
外装	角形
外形寸法	40 x 40 x 54

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
消費電流	[mA]	< 17
保護クラス		III
逆接続保護		有

電気仕様	PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
出力機能	ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	2.5
出力開閉電流 (DC)	100
応答周波数 (DC)	100



IO-Link高周波誘導式近接センサ

IMC4026-FRKG/IO/US-100

短絡保護	有	
過負荷保護回路	有	
監視範囲		
スイッチポイント IO-Link	[mm]	4.9～24.3, (パラメータ設定が可能)
測定範囲 IO-Link	[mm]	2.6～26
精度 / 誤差		
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 1 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3	
ヒステリシス [検出距離に対する%]	3～15	
ヒステリシスについて	パラメータ設定が可能	
リニアリティエラー IO-Link	[%]	± 2, (%FS)
繰返し精度	[%]	± 1, (%FS)
温度ドリフト	[%/K vom MEW]	± 0.3
温度ドリフト		± 10 %, (%FS)
インターフェース		
通信インターフェース	IO-Link	
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン	1.1	
SDCI適合規格	IEC 61131-9	
プロファイル	Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel	
SIOモード	有	
必要とするマスタポートのタイプ	A	
最小プロセスサイクル時間	[ms]	3.2
IO-Linkプロセスデータ(周期)	機能	ビット長
	測定値	16
	デバイスのステータス	4
	バイナリスイッチング情報	2
IO-Link機能(非周期)	スイッチングサイクルカウンタ, スイッチオンサイクルカウンタ, 動作時間カウンタ, 内部温度, アプリケーション固有のタグ	
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	1344
備考	詳細は、「ダウンロード」IODD PDFファイルを参照してください。	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造	IP 67	
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 55011	クラスB
振動耐性	EN 60068-2-6 Fc	20 (x 9.81 m/s²) (10...3000 Hz) / 50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分
衝撃耐性	EN 60068-2-27 Ea	100 (x 9.81 m/s²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z) 方向へ各3回の衝撃



IO-Link高周波誘導式近接センサ

IMC4026-FRKG/IO/US-100

連続衝撃耐性	EN 60068-2-27 Ea	40 (x 9.81 m/s ²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃
温度急変試験	EN 60068-2-14 Na	TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50サイクル
MTTF [年]	577	
組込システム	有	
UL規格認証	Ta	-25~70 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	UL認証番号	A035
	ULファイルNo.	E174191

機械的仕様

重量 [g]	151.1
外装	角形
取付け	埋込み不可
外形寸法 [mm]	40 x 40 x 54
材質	真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	4 x LED, 黄色 点灯
----	----------	----------------

アクセサリ

付属品	ロックナット: 2
-----	-----------

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続・プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続



2: OUT 2
4: OUT / IO-Link 1