




廃止品 - 参考資料

代替品: NE5012

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

出力機能		ノーマルクローズ
定格検出距離	[mm]	1
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M8 x 1 / L = 30

電氣的仕様

定格電圧 (DC)	[V]	8.2, (1kΩ)
供給電圧 (DC)	[V]	5~25
消費電流	[mA]	< 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1)

出力

出力機能		ノーマルクローズ
ケーブル抵抗、最大ケーブル抵抗	[Ω]	50
応答周波数 (DC)	[Hz]	2000

監視範囲

定格検出距離	[mm]	1
--------	------	---

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20~70
保護構造		IP 67

試験 / 認証

衝撃耐性 / 振動耐性		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-------------	--	--------------------------------

安全等級

内部キャパシタンス	[nF]	80
内部インダクタンス	[μH]	110

機械的仕様

外装		ねじ切り形
取付け		埋込み可
外形寸法	[mm]	M8 x 1 / L = 30
ねじ規格		M8 x 1


NE5007



高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)

IEA2001-N/6m PPU

材質	真鍮 ニッケルメッキ, PBT
アクセサリ	
付属品	ロックナット: 2
備考	
梱包数	1 個
電気接続	
ケーブル: 6 m, PUR / PVC, 2 x 0.14 mm ²	
接続	



BN = 芯線色 :
BU = 茶
 青