


NF5025



高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)

IF-2004-N

廃止品 - 参考資料



製品特性		
電気仕様		NAMUR
出力機能		ノーマルクローズ
定格検出距離	[mm]	4
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M12 x 1
電氣的仕様		
スイッチングアンプ接続		有
増幅器		NV0100・NV0200等スイッチングアンプ(認証品)接 続時の最大値: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
定格電圧 (DC)	[V]	8.2, (1kΩ)
供給電圧 (DC)	[V]	5～25
消費電流	[mA]	< 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1)
出力		
電気仕様		NAMUR
出力機能		ノーマルクローズ
ケーブル抵抗、最大ケーブル抵抗	[Ω]	50
応答周波数 (DC)	[Hz]	400
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70


NF5025



高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)

IF-2004-N

保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
衝撃耐性 / 振動耐性		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
安全等級			
内部キャパシタンス	[nF]	100	
内部インダクタンス	[μH]	65	
機械的仕様			
外装		ねじ切り形	
取付け		埋込み不可	
外形寸法	[mm]	M12 x 1	
ねじ規格		M12 x 1	
材質		PBT	
アクセサリ			
付属品		ロックナット: 2	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.5 mm ²			
接続			



BN = 茶
BU = 青