

O2M200



建機・特装車アプリケーション用アナログカメラ

O2MXOOKG/A1/GM/78



製品特性

画像分解能	[px]	640 x 480
視野角度	[°]	80 x 59

アプリケーション

特長	シールドケーブル
----	----------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 12~32
消費電流	[mA]	< 280, (レンズヒータ付き)
過電圧保護		有
イメージセンサ		1/4" 4:3 VGA CMOS イメージセンサ カラー

O2M200



建機・特装車アプリケーション用アナログカメラ

O2MXOOKG/A1/GM/78

突入電流	[mA]	1000			
突入電流継続時間	[ms]	2			
出力					
ビデオ出力	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω				
監視範囲					
視野サイズ	[mm]	設定距離	視野		
		1000	1680 x 1130		
		2000	3360 x 2260		
		3000	5030 x 3390		
		4000	6710 x 4530		
		5000	8390 x 5660		
画像分解能	[px]	640 x 480			
視野角度	[°]	80 x 59			
光感受性	[LUX]	< 0.05			
ダイナミックレンジ	[dB]	> 80			
使用環境条件					
使用周囲温度	[°C]	-40～85			
保存温度	[°C]	-40～100			
保護構造		IP 67, IP 69K			
試験 / 認証					
EMC		DIN EN 61000-6-4	産業環境		
		DIN EN 61000-6-2	産業環境		
		UN-ECE R10			
衝撃耐性			50 (x 9.81 m/s²)		
振動耐性		周波数範囲 24～2000 Hz	(15.3 x 9.81 m/s²)rms		
		PSD (g²/Hz)	0.04～0.1		
塩水噴霧試験		IEC 60068-5-52			
機械的仕様					
重量	[g]	311			
外形寸法	[mm]	Ø 55.5 / L = 51.3			
材質		外装: PC/ABS, フロントレンズ: ポリアミド グラスファイバー強化			
アクセサリ					
付属品		取付セット: E2M210			
		ネジ: 2 x M6 x 20			
		ワッシャー			
		ナット: 2 x M6, 戻り止め			
		すべり止めパッド			
備考					
梱包数		1 個			

O2M200



建機・特装車アプリケーション用アナログカメラ

O2MXOOKG/A1/GM/78

電気接続

ケーブル: 0.5 m, シールド

コネクタ式: 1 x M16, コーディング: A, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続



1	同軸 ケーブルコア ビデオ信号
2	同軸 スクリーン ビデオGND
3	U+
4	0 V