




廃止品 - 参考資料



- 1 取付け穴 M4 強化
2 検出面



製品特性	
電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルオープン
定格検出距離 [mm]	10
外装	角形
外形寸法 [mm]	26 x 26 x 42
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~55
保護クラス	II
逆接続保護	有
出力	
電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	4.5
最小負荷電流 [mA]	4
漏れ電流 [mA]	0.6
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	250
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス

IO5013



高周波誘導式近接センサ

IOC2010-ARKG/0,80M/PUR/US/LATE

過負荷保護回路		有	
監視範囲			
定格検出距離		[mm]	10
検出距離		[mm]	10 ± 10 %
設定距離		[mm]	0～8.1
精度 / 誤差			
修正係数		鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2	
ヒステリシス		[検出距離に対する%]	1～15
スイッチポイントドリフト		[検出距離に対する%]	-10～10
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	-25～80
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
機械的仕様			
外装		角形	
検出面		横	
取付け		埋込み可	
外形寸法		[mm]	26 x 26 x 42
材質		PBT	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考			
梱包数		1 個	
電気接続 - プラグ			
ケーブル: 0.8 m, PUR			
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A			
			

IO5013



高周波誘導式近接センサ

IOC2010-ARKG/0,80M/PUR/US/LATE

接続

