


O4S501



透過型光電センサ 投光器

O4S-OOKG/2M



- 1 M5ねじ使用時の最大締付トルク: 2Nm
2 検出面



製品特性

光源	赤色光
外装	角形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
消費電流	[mA]	20
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	624


O4S501



透過型光電センサ 投光器

O4S-00KG/2M

出力		
過負荷保護回路		有
監視範囲		
投光器 / 受光器		投光器
検出距離 [m]		0~80
感度調整		—
スポット径 [mm]		2400
スポット径参考値		検出距離最大時
使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]		-25~60
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [年]		616
機械的仕様		
重量 [g]		205
外装		角形
外形寸法 [mm]		74.4 x 27 x 63.8
材質		外装: PA, 前面カバー: ステンレス, 操作部: TPE
レンズ材質		PMMA
レンズ位置		サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
備考		
備考		cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, PUR, 3 x 0.34 mm ²		
接続		




BN = 芯線色: 茶
BU = 青



特性図等

動作余裕度曲線



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor