



製品特性

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
定格検出距離 [mm]	2
外装	シリンダー
外形寸法 [mm]	Ø 6.5 / L = 50

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	10
保護クラス	III
逆接続保護	有

出力

電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	2.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	800
短絡保護	有
過負荷保護回路	有

監視範囲

定格検出距離 [mm]	2
検出距離 [mm]	2 ± 10 %
設定距離 [mm]	0~1.62

精度 / 誤差

修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%]	1~20
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10~10

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25~70
-------------	--------



高周波誘導式近接センサ

ITB3002BBPKG/V4A/AS

保護構造	IP 65, (ifmのソケットを正しく取付けた場合に限る: IP 67)
------	---------------------------------------

試験 / 認証

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 55011 放出、放散	クラスB
MTTF	[年]	2439
組込システム		有
UL規格認証	Ta	-25~70 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	UL認証番号	A017
	ULファイルNo.	E174191

機械的仕様

重量	[g]	16.8
外装		シリンダー
取付け		埋込み可
外形寸法	[mm]	Ø 6.5 / L = 50
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PPSU

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	4 x 90° LED, 黄色
----	----------	-----------------

アクセサリ

付属品	固定用金具: 1
-----	----------

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A





高周波誘導式近接センサ

ITB3002BBPKG/V4A/AS

接続

