


O6H205



背景抑制付拡散反射型光電センサ

O6H-FNKG/0,30m/US



- 1: 出力機能用スイッチ
2: 感度調整用ポテンシオメータ
受光部: 上部レンズ
投光部: 下部レンズ



製品特性

光源	赤色光
外装	角形

アプリケーション

特長	背景抑制機能
検出原理	拡散反射型光電センサ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
消費電流	[mA]	22, ((24 V))
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	633

出力

電気仕様		NPN
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (切替可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	1000
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス

監視範囲

検出距離	[mm]	2～200, (無光沢白紙 200 x 200 mm)
------	------	-----------------------------

O6H205



背景抑制付拡散反射型光電センサ

O6H-FNKG/0,30m/US

検出体: 白 (反射率 90 %)	[mm]	2~200
検出体: 灰色 (反射率 18 %)	[mm]	4~200
検出体: 黒 (反射率 6 %)	[mm]	8~200
感度調整		有
スポット径	[mm]	8
スポット径参考値		検出距離最大時
背景抑制機能		有

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~60
保護構造		IP 65, IP 67

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	683
UL規格認証	UL認証番号	E012

機械的仕様		
重量	[g]	33.2
外装		角形
外形寸法	[mm]	35.4 x 13 x 21
材質		外装: ABS, PPSU, シーリング(パッキン): EPDM
レンズ材質		PMMA
レンズ位置		サイドレンズ型
締付トルク	[Nm]	0.5

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考		
備考	cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。	
梱包数	1 個	

電気接続		
------	--	--

ケーブル: 0.3 m, PUR, 3 x 0.25 mm²

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続



特性図等



- a: センサ
- b: 検出体
- c: 背景
- x: センサ/検出体間の距離 [mm]
- y: 検出体/背景間の最小距離 [mm]



背景抑制付拡散反射型光電センサ

O6H-FNKG/0,30m/US

精度



x: センサ/検出体間の距離 [mm]

y: 検出体/背景間の最小距離 [mm]

1 = 検出体 黒 (反射率 6 %), 背景 白 (反射率 90%)

2 = 検出体 灰色 (反射率 18%), 背景 白 (反射率 90%)

3 = 検出体 白 (反射率 90 %), 背景 白 (反射率 90%)