


O6P702



ミラー反射型光電センサ

O6PLFPKG/AS/4P



- 1 設定ボタン
受光部: 上部レンズ, 投光部: 下部レンズ



製品特性

光源	赤色光
レーザー保護クラス	1
外装	角形

アプリケーション

検出原理	ミラー反射型光電センサ
------	-------------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	15, (24 V)
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	650

出力

電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (切替可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	1000
短絡保護機能タイプ		パルス

監視範囲

検出距離	[m]	0.075~8, (反射ミラー 50 x 50 mm E20722)
------	-----	------------------------------------

O6P702



ミラー反射型光電センサ

O6PLFPKG/AS/4P

スポット径	[mm]	17
スポット径参考値		検出距離最大時
インターフェース		
通信インターフェース		IO-Link
伝送タイプ		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン		1.1
SDCI適合規格		IEC 61131-9
プロファイル		Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
SIOモード		有
必要とするマスタポートのタイプ		A
最小プロセスサイクル時間	[ms]	2.5
IO-Linkプロセスデータ(周期)	機能	ビット長
	測定値	8
	デバイスのステータス	4
	バイナリスイッチング情報	1
IO-Link機能(非周期)		アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ, スwitchングサイクルカウンタ
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	525
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10~60
保護構造		IP 65, IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
レーザー保護クラス		1
安全上の注意事項	注意:	レーザー光
	レーザクラス:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Laser Notice No. 50(2007年6月発行)に準じて逸脱した箇所を除きFDA 21CFR1040に適合
MTTF	[年]	636
機械的仕様		
重量	[g]	19.3
外装		角形
外形寸法	[mm]	46 x 13 x 21
材質		外装: ABS, PPSU, シーリング(パッキン): EPDM
レンズ材質		PMMA
レンズ位置		サイドレンズ型
締付トルク	[Nm]	0.5, (取付けねじ)
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
備考		cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数		1 個

ミラー反射型光電センサ

O6PLFPKG/AS/4P


電気接続

コネクタ式: 1 x M8

電気接続 - プラグ




接続



4 OUT / IO-Link

特性図等



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor