




1: 検出面



製品特性

光源	赤色光
外装	角形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	11, ((24 V))
保護クラス		III
光源		赤色光
波長	[nm]	633

監視範囲

投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 10
スポット径	[mm]	300
スポット径参考値		検出距離最大時

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	2600
UL規格認証	UL認証番号	E002

機械的仕様

重量	[g]	33.7
----	-----	------

O6S302



透過型光電センサ 投光器

O6S-00KG/AS/3P

外装	角形
外形寸法 [mm]	34.8 x 13 x 21
材質	外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 樹脂外装: PPSU, シーリング(パッキン): EPDM
レンズ材質	PMMA
レンズ位置	サイドレンズ型
締付トルク [Nm]	1, (取付けねじ)

ディスプレイ / パーツ


表示	動作	1 x LED, 緑
----	----	------------

備考


備考	cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数	1 個

電気接続

コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A



接続





特性図等

動作余裕度曲線



x: 距離 [mm]

y: 過剰な利得係数