




廃止品 - 参考資料



製品特性

電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルクローズ
定格検出距離 [mm]	0.8
外装	シリンダー
外形寸法 [mm]	Ø 4 / L = 30

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~36
逆接続保護	—

出力

電気仕様	PNP/NPN
出力機能	ノーマルクローズ
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V]	2.5
漏れ電流 [mA]	1
出力開閉電流 (DC) [mA]	200
応答周波数 (DC) [Hz]	2000
短絡保護	—
過負荷保護回路	—

監視範囲

定格検出距離 [mm]	0.8
検出距離 [mm]	$0.8 \pm 10\%$
設定距離 [mm]	0~0.65

精度 / 誤差

修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2
ヒステリシス [検出距離に対する%]	1~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10~10

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25~80
保護構造	IP 65

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB



IZ5029



高周波誘導式近接センサ

IZB20,8-BROG/V2A

機械的仕様		
外装	シリンダー	
取付け	埋込み可	
外形寸法	[mm]	Ø 4 / L = 30
材質	ステンレス 1.4305 (SUS303), POM	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	固定用金具: 1	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.14 mm²		
接続		



BN = 茶
BU = 青