




高周波誘導式近接センサ

IZB30,8-APKG/V2A



製品特性	
電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルクローズ
定格検出距離 [mm]	0.8
外装	シリンダー
外形寸法 [mm]	Ø 4 / L = 30
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~36
消費電流 [mA]	15, (24 V)
保護クラス	III
逆接続保護	有
出力	
電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルクローズ
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	100
応答周波数 (DC) [Hz]	2000
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有
監視範囲	
定格検出距離 [mm]	0.8
検出距離 [mm]	0.8 ± 10 %
設定距離 [mm]	0~0.65
精度 / 誤差	
修正係数	鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%]	1~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]	-10~10
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25~70
保護構造	IP 65


IZ5031



高周波誘導式近接センサ

IZB30,8-APKG/V2A

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	3 V
	EN 55011	クラスB
MTTF	[年]	2053
機械的仕様		
重量	[g]	44.9
外装		シリンダー
取付け		埋込み可
外形寸法	[mm]	Ø 4 / L = 30
材質		ステンレス 1.4305 (SUS303), 検出面: POM
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		固定用金具: 1
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.14 mm ²		
接続		



BN = 茶
BU = 青
BK = 黒

芯線色: