


O8H205



背景抑制付拡散反射型光電センサ

O8H-HNKG/0,30M/AS/4P



1: 外形図(例)
受光部: 上部レンズ
投光部: 下部レンズ



製品特性		
光源		赤色光
外装		角形
アプリケーション		
特長		背景抑制機能
検出原理		拡散反射型光電センサ
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	20, ((24 V))
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	633
出力		
電氣仕様		NPN
出力機能		入光時ON

O8H205



背景抑制付拡散反射型光電センサ

O8H-HNKG/0,30M/AS/4P

スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	1000
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス

監視範囲		
検出距離	[mm]	3～15, (無光沢白紙 200 x 200 mm)
検出体: 白 (反射率 90 %)	[mm]	3～15
検出体: 灰色 (反射率 18 %)	[mm]	5～15
検出体: 黒 (反射率 6 %)	[mm]	5～15
感度調整		—
スポット径	[mm]	4
スポット径参考値		検出距離最大時
背景抑制機能		有

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60
保護構造		IP 65, IP 67

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	757
UL規格認証	Ta	-25～60 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	UL認証番号	E015
	ULファイルNo.	E174191

機械的仕様		
重量	[g]	22.8
外装		角形
外形寸法	[mm]	28.1 x 8.1 x 14.4
材質		外装: ABS, ステンレス 1.4404 (SUS316L)
レンズ材質		PMMA
レンズ位置		サイドレンズ型

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考		
梱包数		1 個

背景抑制付拡散反射型光電センサ

O8H-HNKG/0,30M/AS/4P


電気接続

ケーブル: 0.3 m, PVC, 3 x 0.08 mm²


コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A



接続



特性図等




- a: センサ
 b: 検出体
 c: 背景
 x: センサ/検出体間の距離 [mm]
 y: 検出体/背景間の最小距離 [mm]



背景抑制付拡散反射型光電センサ

O8H-HNKG/0,30M/AS/4P

精度



x: センサ/検出体間の距離 [mm]

y: 検出体/背景間の最小距離 [mm]

1 = 検出体 黒 (反射率 6 %), 背景 白 (反射率 90%)

2 = 検出体 灰色 (反射率 18%), 背景 白 (反射率 90%)

3 = 検出体 白 (反射率 90 %), 背景 白 (反射率 90%)