


O8T201



拡散反射型光電センサ

O8T-HNKG/2,0M



受光部: 上部レンズ
投光部: 下部レンズ



製品特性		
光源		赤色光
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		拡散反射型光電センサ
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	20, ((24 V))
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	633
出力		
電氣仕様		NPN
出力機能		入光時ON
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100



拡散反射型光電センサ

O8T-HNKG/2,0M

応答周波数 (DC)	[Hz]	1000
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
監視範囲		
検出距離	[mm]	0~180, (無光沢白紙 200 x 200 mm)
スポット径	[mm]	18
スポット径参考値		検出距離最大時
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~60
保護構造		IP 65, IP 67
試験 / 認証		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	1067
UL規格認証	Ta	-25~60 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	UL認証番号	E014
	ULファイルNo.	E174191
機械的仕様		
重量	[g]	40
外装		角形
外形寸法	[mm]	28.1 x 8.1 x 14.4
材質		外装: ABS, ステンレス 1.4404 (SUS316L)
レンズ材質		PMMA
レンズ位置		サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個


拡散反射型光電センサ

O8T-HNKG/2,0M

電気接続

ケーブル: 2 m, PVC, 黒, $\varnothing$ 2.9 mm, 3 x 0.08 mm²


接続



BN = 芯線色: 茶
 BK = 黒
 BU = 青

特性図等

動作余裕度曲線



x: 距離 [mm]

y: 過剰な利得係数