



廃止品 - 参考資料

代替品: OA0106

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available

製品特性

光源	赤色光
外装	角形

アプリケーション

特長	偏光フィルタ付
検出原理	ミラー反射型光電センサ

電氣的仕様

周波数 (AC)	[Hz]	47～63
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC 20～250
消費電力	[VA]	2
保護クラス		II
光源		赤色光
波長	[nm]	660

出力

電気仕様		リレー
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
リレー出力開閉電流		AC 250 V / 3 A / 360 VA, DC 125 V / 3 A / 30 W
応答周波数 (AC)	[Hz]	10
応答周波数 (DC)	[Hz]	10
短絡保護		—
過負荷保護回路		—

監視範囲

検出距離	[m]	< 8, (反射ミラー Ø 80 E20005)
------	-----	--------------------------

OA0110



ミラー反射型光電センサ

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

感度調整		有
偏光フィルタ		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装		角形
外形寸法	[mm]	90 x 30 x 70
材質		PPO (変性)
レンズ材質		PMMA
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
	機能	1 x LED, 赤
アクセサリ		
付属品	L型固定金具	
	調整ドライバー	
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
コネクタ式: 1 x		