


OA0111



拡散反射型光電センサ
OAT-FKOA/T

廃止品 - 参考資料



製品特性		
光源		赤外線
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		拡散反射型光電センサ
電氣的仕様		
周波数 (AC)	[Hz]	47～63
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC 20～250
消費電力	[VA]	2
保護クラス		II
光源		赤外線
波長	[nm]	880
出力		
電気仕様		リレー
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
リレー出力開閉電流		AC 250 V / 3 A / 360 VA, DC 125 V / 3 A / 30 W
応答周波数 (AC)	[Hz]	10
応答周波数 (DC)	[Hz]	10
短絡保護		—

OA0111



拡散反射型光電センサ

OAT-FKOA/T

過負荷保護回路		—	
タイマー	[s]	0.5～2 (0.15～3)	
監視範囲			
検出距離	[mm]	5～1500, (無光沢白紙 200 x 200 mm)	
感度調整		有	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～60	
保護構造		IP 65	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	クラスB
機械的仕様			
外装		角形	
外形寸法	[mm]	90 x 30 x 70	
材質		PPO (変性)	
レンズ材質		PMMA	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
		動作	1 x LED, 緑
		機能	1 x LED, 赤
操作エレメント			スライドスイッチによる ON/OFFディレイ選択可能
アクセサリ			
付属品		L型固定金具 調整ドライバー	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
端子: ～1.5 mm ²			
接続			

