



廃止品 - 参考資料

No scale drawing available

製品特性

光源	赤色光
外装	角形

アプリケーション

検出原理	ミラー反射型光電センサ
------	-------------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	< 80
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660

出力

電気仕様		NPN
出力機能		入光時ON
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2
診断出力負荷電流	[mA]	100
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	1000
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

検出距離	[m]	< 1.5, (反射ミラー Ø 80 E20005)
感度調整		有




ミラー反射型光電センサ


OCPGHNKG/US-100

スポット径、スポット径最大	[mm]	13
スポット径参考値		検出距離
応答時間		
応答時間	[s]	0.5
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10～55
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装		角形
外形寸法	[mm]	49 x 15 x 42
材質		亜鉛ダイキャスト
レンズ材質		PMMA
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		調整ドライバー
備考		
梱包数		1 個
電気接続		

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続



- 2 自己診断機能
- 5 Eingang "External Teach"



特性図等

動作余裕度曲線

