


KI5324



静電容量式近接センサ

KI-3250NBPKG/SL/1P/IO/5M/PUR



- 1 LED 黄色 スイッチング状態
2 ポテンショメータ 定格検出距離



製品特性		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
定格検出距離	[mm]	0.5～40
通信インターフェース		IO-Link
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5 / L = 92
アプリケーション		
媒体温度	[°C]	-25～110
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
消費電流	[mA]	< 22
保護クラス		III
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
応答周波数 (DC)	[Hz]	30
短絡保護		有
過負荷保護回路		有
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	0.5～40
感度調整		有
工場出荷設定	[mm]	25
検出距離	[mm]	25 ± 10 %
精度 / 誤差		
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1～15



静電容量式近接センサ

KI-3250NBPKG/SL/1P/IO/5M/PUR

スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%]		-15～15
インターフェース		
通信インターフェース	IO-Link	
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン	1.1	
SDCI適合規格	IEC 61131-9	
プロファイル	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification	
SIOモード	有	
必要とするマスタポートのタイプ	A	
最小プロセスサイクル時間 [ms]	20	
IO-Link機能(非周期)	アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ, ノーマルオープン / ノーマルクローズ (切替可能), PNP / NPN (parametrierbar), 検出点設定, ヒステリシス	
使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]	-25～80	
保護構造	IP 65, IP 67, IP 69K	
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2	30 kV AD / 4 kV CD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 55011	クラスB
振動耐性	DIN EN 60947-5-2	振幅 1 mm、振動時間 5分、共振時または55 Hz 時各軸ごとに30分
衝撃耐性	DIN EN 60947-5-2	30 (x 9.81 m/s²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z)方向へ各6回の衝撃
MTTF [年]	896.74	
UL規格認証	Ta	-25～60 °C
	Enclosure type	Type 1
	電源	Limited Voltage/Current
	UL認証番号	D002
	ULファイルNo.	E174191
機械的仕様		
重量 [g]	164	
外装	ねじ切り形	
取付け	埋込み不可	
外形寸法 [mm]	M30 x 1.5 / L = 92	
ねじ規格	M30 x 1.5	
材質	PBT, PC, POM	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	
備考		
梱包数	1 個	

KI5324




静電容量式近接センサ

KI-3250NBPKG/SL/1P/IO/5M/PUR

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, Ø 4 mm, 3 x 0.34 mm²

接続



BK: OUT / IO-Link

芯線色:

BN = 茶

BU = 青

BK = 黒