




製品特性

光源	赤色光
外装	ねじ切り形

アプリケーション

特長	背景抑制機能
検出原理	拡散反射型光電センサ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
消費電流	[mA]	25
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤色光

出力

電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	150, (200 (～60 °C))
応答周波数 (DC)	[Hz]	1000
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有


監視範囲

検出距離	[mm]	< 300, (無光沢白紙 200 x 200 mm 90 % 反射率)
検出体: 白 (反射率 90 %)	[mm]	< 300
検出体: 灰色 (反射率 18 %)	[mm]	< 270
検出体: 黒 (反射率 6 %)	[mm]	< 190
感度調整		—
スポット径	[mm]	25
スポット径参考値		検出距離



背景抑制付拡散反射型光電センサ
OGH-DPKG/6M

背景抑制機能		有	
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	-25～80
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF		[年]	372
機械的仕様			
重量		[g]	265.7
外装		ねじ切り形	
外形寸法		[mm]	M18 x 1 / L = 80.4
ねじ規格		M18 x 1	
材質		外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): EPDM	
レンズ材質		PMMA	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ			
付属品		ロックナット: 2	
備考			
備考		cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。	
梱包数		1 個	
電気接続			
ケーブル: 6 m, PVC, 3 x 0.34 mm ²			
接続			



芯線色：
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青