


OGS501



透過型光電センサ 投光器

OGS-00KG/2M



1 x LED 4 x 90°



製品特性

光源	赤色光
外装	ねじ切り形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
消費電流	[mA]	20
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	624

監視範囲

投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 25
スポット径	[mm]	1000
スポット径参考値		検出距離最大時

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	629

機械的仕様


重量	[g]	125.1
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M18 x 1 / L = 80.4
ねじ規格		M18 x 1
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L), PA, EPDM

OGS501



透過型光電センサ 投光器
OGS-00KG/2M

レンズ材質	PMMA	
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	
備考		
備考	cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。	
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 2 m, PUR, 3 x 0.34 mm ²		
接続		



BN = 芯線色 : 茶
BU = 青