


OGS301



透過型光電センサ 投光器

OGS-00KG/6M



製品特性

光源	赤色光
外装	ねじ切り形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
消費電流	[mA]	15
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤色光

監視範囲

投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 20
感度調整		—
スポット径	[mm]	800
スポット径参考値		検出距離最大時

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	755

機械的仕様


重量	[g]	245.8
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M18 x 1 / L = 68.6
ねじ規格		M18 x 1
材質		外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): EPDM

OGS301



透過型光電センサ 投光器
OGS-00KG/6M

レンズ材質	PMMA	
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	
備考		
備考	cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。	
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 6 m, PVC, 3 x 0.34 mm ²		
接続		



BN = 芯線色 : 茶
BU = 青



特性図等

動作余裕度曲線

