




連続式レベルセンサ

LK0472A-A-00KQKNG/US

廃止品 - 参考資料



- 1 7セグメントLED表示
 2 設定ボタン
 3 ハウジング接続 アースケーブル1.5~2.5 mm²用 1.5~2.5 mm²



製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 2
プローブ長 L [mm]	472

アプリケーション

特長	金メッキ接点
媒体	水溶性クーラント, 鋳物油 (誘電率< 3), 水, 水溶性媒体
媒体の誘電率	> 2
使用できない媒体	層が分離する媒体 (油/水, 油/金属層), 酸性とアルカリ性
媒体温度 [°C]	0~65, (油性媒体, クーラントエマルジョン, 水・水性媒体)
容器内許容圧力 [MPa]	0.05, (取付けアクセサリ使用時: E43001 - E43007, E43019)

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 12~30
消費電流 [mA]	< 80
保護クラス	III
逆接続保護	有
起動遅延時間 [s]	3
測定原理	静電容量式



連続式レベルセンサ

LK0472A-A-00KQNKG/US

入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 2
出力		
最大出力数		2
出力信号		スイッチング信号
電気仕様		NPN
デジタル出力		2
出力機能		ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
測定範囲 / 設定範囲		
プローブ長 L	[mm]	472
検出範囲A	[mm]	390
不感帯範囲 I1 / I2	[mm]	53 / 30
設定範囲		
スイッチポイント SP	[mm]	40~415
リセットポイント rP	[mm]	35~410
ステップ	[mm]	5
ヒステリシス	[mm]	5
精度 / 誤差		
測定精度	[%; 設定値]	± 5
繰返し精度		± 2
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		設定用押しボタン
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0~60
保存温度	[°C]	-25~80
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	500 V / 1 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
衝撃耐性		12 (x 9.81 m/s²)
振動耐性		2.5 (x 9.81 m/s²)
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	Ø 16
材質		EPDM/X, FKM , 真鍮 銅-錫-亜鉛めっき(Optalloy), NBR , PA, PBT, PC, PP (ポリプロピレン)
媒体接触部の材質		PP (ポリプロピレン)



連続式レベルセンサ

LK0472A-A-00KQNKG/US

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	2 x LED, 赤
	機能表示	7セグメントLED表示
	測定値	7セグメントLED表示

備考

備考	35℃を超える水及び水溶性媒体に使用する場合は、空調管を使用して下さい。
梱包数	1 個

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

