

製品特性

光源	赤外線
外装	ねじ切り形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

スイッチングアンプ接続	有
増幅器	スイッチングアンプ接続 OV5012, OV0010
保護クラス	III
光源	赤外線
波長 [nm]	950

出力

短絡保護	—
過負荷保護回路	—

監視範囲

投光器 / 受光器	受光器
検出距離 [m]	< 1

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-20~80
保護構造	IP 67

試験 / 認証


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [年]	49633



透過型光電センサ 受光器

OEE-V

機械的仕様		
重量	[g]	57.5
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M8 x 1
ねじ規格		M8 x 1
材質		真鍮 ニッケルメッキ
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, 1 x 0.14 mm ²		
接続		



WH = 芯線色 :
screen = 白
シールド