


製品特性		
光源		赤外線
外装		ねじ切り形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電氣的仕様		
スイッチングアンプ接続		有
増幅器		スイッチングアンプ接続 OV5012, OV0010
保護クラス		III
光源		赤外線
波長	[nm]	950
出力		
短絡保護		—
過負荷保護回路		—
監視範囲		
投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 1
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20~80
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	49633



透過型光電センサ 投光器

OES-V

機械的仕様		
重量	[g]	56.5
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M8 x 1
ねじ規格		M8 x 1
材質		真鍮 ニッケルメッキ
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, 1 x 0.14 mm ²		
接続		



RD = 芯線色 : 赤
screen = シールド