

製品特性

光源	赤外線
外装	ねじ切り形

アプリケーション

検出原理	ミラー反射型光電センサ
------	-------------

電氣的仕様

スイッチングアンブ接続	有
増幅器	スイッチングアンブ接続 OV5012, OV0010
保護クラス	III
光源	赤外線
波長 [nm]	950

出力

短絡保護	—
過負荷保護回路	—

監視範囲

反射ミラー間検出距離 [m]	0.03～0.2, (反射ミラー Ø 80 E20005)
検出距離 [mm]	< 15, (無光沢白紙 200 x 200 mm)

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	0～70
保護構造	IP 67

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [年]	5623


OE0004



ミラー反射型光電センサ

OER-V/OET-V

機械的仕様	
重量	[g] 72
外装	ねじ切り形
外形寸法	[mm] M8 x 1
ねじ規格	M8 x 1
材質	真鍮 ニッケルメッキ
アクセサリ	
付属品	ロックナット: 2
備考	
梱包数	1 個
電気接続	
ケーブル: 2 m, 2 x 0.14 mm ²	
接続	



- 1 = 投光器
- 2 = 受光器
- 芯線色:
- RD = 赤
- WH = 白
- screen = シールド