


M95003



マグネットセンサ 3点スイッチポイント

M9G4075PARKG/A/US



製品特性		
出力機能		2 x ノーマルクローズ、1 x ノーマルオープン
外形寸法	[mm]	Ø 40 / L = 120
アプリケーション		
特長		金メッキ接点
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36, (cULusの「supply class 2」)
保護クラス		III
逆接続保護		有
出力		
出力機能		2 x ノーマルクローズ、1 x ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	5.4
最小負荷電流	[mA]	2
漏れ電流	[mA]	0.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	80
応答周波数 (DC)	[Hz]	0.5

M95003



マグネットセンサ 3点スイッチポイント

M9G4075PARKG/A/US

短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

監視範囲	
測定範囲	[mm] 62~137
精度 / 誤差	
ヒステリシス	[mm] 0.5

使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -40~70
保護構造	IP 20, IP 67, (ブランジャ側: IP 20, コネクタ側: IP 67)

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 高周波放射	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V
	EN 55011 放出、放散	クラスB
	IEC 60255-5	4 kV ライン-ライン間 Ri: 500Ω

機械的仕様	
重量	[g] 0.001
外形寸法	[mm] Ø 40 / L = 120
材質	真鍮 白銅コーティング, ブランジャ: ステンレス, LED 表示窓: PA
締付トルク	[Nm] < 20

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	4 x 90° LED, 黄色 OUT 1
	スイッチング状態	4 x 90° LED, 赤 OUT 3

備考	
備考	工場出荷時の設定: 全ての出力/ LEDはON/点滅
梱包数	1 個

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ




M95003



マグネットセンサ 3点スイッチポイント

M9G4075PARKG/A/US

接続



OUT1:	locked
OUT2:	partly locked
OUT3:	unlocked