




廃止品 - 参考資料



製品特性

光源	赤外線
外装	ねじ切り形

電氣的仕様

周波数 (AC)	[Hz]	47～63
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC 90～250
保護クラス		II
光源		赤外線
波長	[nm]	880

出力

出力機能		遮光時ON
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	9.5
スイッチング出力時のAC電圧 降下(最大)	[V]	9.5
最小負荷電流	[mA]	10
漏れ電流	[mA]	5
出力開閉電流 (AC)	[mA]	200, (250 (～50 °C))
出力開閉電流 (DC)	[mA]	50
出力開閉電流 (ピーク)	[mA]	900, (10 ms / 0.5 Hz)
応答周波数 (AC)	[Hz]	25
応答周波数 (DC)	[Hz]	70
短絡保護		—
過負荷保護回路		—

監視範囲


検出距離	[m]	0～0.08, (透過型)
検出距離	[mm]	0～15, (拡散反射型光電センサ)

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 65



試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装	ねじ切り形	
外形寸法 [mm]	M18 x 1 / L = 88	
ねじ規格	M18 x 1	
材質	真鍮 ニッケルメッキ	
レンズ材質	PMMA	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	
	取付けナット	
備考		
備考	遮光時ON 透過型ファイバーケーブルのNO出力	
	拡散反射型ファイバーケーブルのNC出力	
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 2 m, PVC, 2 x 0.5 mm ²		
接続		



BN = 芯線色 : 茶
BU = 青