



廃止品 - 参考資料

代替品: OG0035
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available


製品特性	
外装	ねじ切り形
アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
電氣的仕様	
周波数 (AC)	[Hz] 47～63
使用電源電圧範囲	[V] AC/DC 20～90
保護クラス	II
出力	
出力機能	入光時ON
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V] 9.5
スイッチング出力時のAC電圧 降下(最大)	[V] 9.5
最小負荷電流	[mA] 10
漏れ電流	[mA] 5
出力開閉電流 (AC)	[mA] 200, (250 (～50 °C))
出力開閉電流 (DC)	[mA] 50
出力開閉電流 (ピーク)	[mA] 900, (10 ms / 0.5 Hz)
応答周波数 (AC)	[Hz] 25
応答周波数 (DC)	[Hz] 70
短絡保護	—
過負荷保護回路	—



拡散反射型光電センサ

OGT-HBOA/20-90V

監視範囲		
検出距離	[mm]	< 100, (無光沢白紙 200 x 200 mm 90 % 反射率)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	IEC 801-2	レベル4
	IEC 801-3	レベル2
	IEC 801-4	レベル3
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M18 x 1
ねじ規格		M18 x 1
材質		真鍮 ニッケルメッキ
レンズ材質		ガラス
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, PVC, 3 x 0.5 mm²		
接続		



BK =	芯線色:
BN =	黒
BU =	茶
	青