




透過型光電センサ 投光器

OGS-000A/LS-100-AK



1 押しボタン(機能はありません)



製品特性

光源	赤外線
外装	ねじ切り形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

周波数 (AC)	[Hz]	47～63
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC 20～250
消費電流	[mA]	< 5
保護クラス		II
光源		赤外線
波長	[nm]	880

出力

短絡保護	—
過負荷保護回路	—

監視範囲

投光器 / 受光器	投光器
検出距離 [m]	< 15
感度調整	—
スポット径 [mm]	2000
スポット径参考値	検出距離最大時

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1662



透過型光電センサ 投光器

OGS-000A/LS-100-AK

機械的仕様

重量	[g]	38
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M18 x 1 / L = 76
ねじ規格		M18 x 1
材質		PBT
レンズ材質		PMMA

ディスプレイ / パーツ

表示	動作	1 x LED, 緑
----	----	------------

アクセサリ

付属品	ロックナット: 2
-----	-----------

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

コネクタ式: 1 x 1/2", コーディング: C



接続

