




廃止品 - 参考資料

代替品: OK5002

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性

光源	赤外線
外装	ねじ切り形

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～50
消費電流	[mA]	< 30
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880

出力

電気仕様		NPN
出力機能		入光時ON
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	160
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

検出距離	[m]	< 0.08, (透過型)
検出距離	[mm]	< 15, (拡散反射型光電センサ)

使用環境条件



使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 65

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB



機械的仕様		
重量	[g]	0.182
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M18 x 1 / L = 88
ねじ規格		M18 x 1
材質		真鍮 ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2 取付けナット
備考		
備考		入光時ON 透過型ファイバーケーブルのNC出力 拡散反射型ファイバーケーブルのNO出力
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, PVC, 3 x 0.5 mm²		
接続		



BN = 茶
BU = 青
BK = 黒